

BSvetTCl

BOMBA DE SERINGA ALVO-CONTROLADA

PRIMEIRA BOMBA
ALVO CONTROLADA
DO SEGMENTO VET.
DO MUNDO

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA POR
TODO O BRASIL

LANÇAMENTO



FÁRMACOS	MODELOS FARMACOCINÉTICOS	
Propofol	Cão (Cattai)	Gato(Cattai)
Fentanil	Cão (Cattai)	-

Especificações Técnicas

VAZÃO	0,1 a 1500 mL/h, incremento por 0,1 mL/h
VOLUME	0,1 a 1000 mL
PROTOCOLOS DE PROGRAMAÇÃO	TCI (Target Control Injection) • MCI (Manually-Controlled Infusion) • DERS • Vazão Vazão x Volume • Volume x Tempo • Vazão x Tempo • PCD • Sequencial • Rampa Bolus Intermitente • Peso x Concentração x Dose
KVO	Ajustável de 0,0 a 10,0 mL/h
BOLUS	Vazão ajustável de 0,2 a 1800,0 mL/h
PRECISÃO	± 3%
PRESSÃO DE OCLUSÃO	Programável entre 30 e 100 kPa
FUNÇÕES ESPECIAIS	21 funções pré-programadas ou programáveis
PURGA	Programável de 0,1 a 10 mL
SERINGAS	5, 10, 20 e 60 mL
DISPLAY	OLED de 2,4"
CONECTIVIDADE	USB-A • USB-B • Ethernet
BATERIA	Recarregável NiMH • Autonomia: 8 horas (quando totalmente carregada)
ALARMES	Bateria crítica • Oclusão • Vazão livre • Pré-alarme e fim de infusão • Seringa inválida Posição de seringa • Infusão interrompida • Outros
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	95 - 240 V~ 50/60 Hz 9 - 12 V (DC)
DIMENSÕES (A x L x P) / PESO	152 x 300 x 200 mm / 1,67 Kg
ACESSÓRIOS	Garra de fixação • SamLOG® II • SamINTELLI®
BIBLIOTECA DE DROGAS	Disponibilidade de uso da função Grafia Tall Man , durante a utilização das bibliotecas DERS criadas no software SamINTELLI®
GARANTIA	01 ano de garantia pelo fabricante
FABRICAÇÃO	Produto 100% nacional. Tecnologia SAMTRONIC

LASLO IND. e COM. LTDA
R. Lauzane, 720 - Capela do Socorro, São Paulo/SP
CEP: 04782-010

☎ (11) 5031-8431

📞 (11) 97653-3694

contato.comercial@laslo.com.br



Descartáveis Laslo

Seringas

- Cristal
- Fotoprotetor



Extensores

- Cristal
- Fotoprotetor



Acesse para
saber mais

